


卓上シーラー

溶着と溶断1台2役
デザイナー新でリニューアル。



溶着例




溶断例

ヒーターの交換だけでフィルムの溶着と
シールと同時に溶断ができます。

長い間、ご愛顧賜りました白光シーラー306・307を
今回、リニューアルいたしました。

HAKKO FV-802
SEALER

No.FV802-01



Point 1

用途によって溶着・溶断の使い分けができる

ヒーターを交換するだけで、溶着・溶断が可能。
小袋、エアーキャップなどシールしたい時は溶着。
DVD、化粧品などの容器をシュリンク
パックしたい時は溶断。
用途によって使い分けが
できます。

※ ヒーター交換は
取扱説明書をご参照ください。



シュリンクパック例

※ ヒーターガンは別売です。

Point 2

さまざまな分野で使用できる

店舗・工場・病院・オフィス・スーパー・百貨店など
幅広い分野での多種多様な商品の包装に最適です。
また軽量、コンパクトで移動が楽にでき場所を取らずに
作業できます。

Point 3

簡単な操作で美しくシールができる

袋の材質、厚さにより加熱調節つまみを
合わせハンドルを押すだけ。
ランプが消えて1~2秒間冷却時間をとって、
ハンドルを上げてできあがり。

仕様

品番	FV802-01
品名	ハッコーFV-802
電源	AC 100V
消費電力	溶着用ヒーター使用時：260W
	溶断用ヒーター使用時：240W
シール寸法	1.6×200 mm (Max.)
シール能力	0.2 mm (ポリエチレン2枚以上の合計厚み)
外形寸法	80(W)×200(H)×330(L) mm
重量(除コード)	約2.7 kg

※ 工場出荷時は溶着用でセットされています。

セット内容

本体／取扱説明書……各1
溶着用ヒーター／溶断用ヒーター／テフロンテープ／粘着テープ……各2

交換部品

品番	部品名
306-H	溶着用ヒーター／5本入
307-H	溶断用ヒーター／5本入
306-2	テフロンテープ／5本入
307-3	粘着テープ(補助テープ付)／5本入
306-5	圧着パッド

※ 上記の交換部品はハッコー306・307と共通です。

溶着時の加熱調整表

目盛り	材質	ポリエチレン	ポリプロピレン等高温フィルム
1			
2		0.06mm以下	
3		0.10mm以下	0.04mm以下
4		0.20mm以下	0.06mm以下
5			0.08mm以下

※ 厚さは2枚以上の合計です。

※ 上表は基準値です。材質、電圧により変わります。最適の目盛りに合わせてください。

※仕様及び外観は、改良のため予告なく変更することがございますのでご了承ください。
※いかなる形式においても無断でこのカタログの全部、または一部を複製し、利用することを固く禁じます。

CA00193IB001_wop 2004.12



白光株式会社

<http://www.hakko.com/>

大阪／〒556-0024 大阪市浪速区塩草2丁目4番5号
大阪営業TEL: (06) 6561-1574 (代) FAX: (06) 6568-0821
海外営業TEL: (06) 6561-3225 (代) FAX: (06) 6561-8466

東京／〒101-0026 東京都千代田区神田佐久間河岸85号地
TEL: (03) 3866-1161 (代) FAX: (03) 3866-1164